


Фланець двигуна EAMF-A-38A-70A

Номер деталі: 558018

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	158 г
Код інтерфейсу Motor In	70A
Код інтерфейсу, корпус зчеплення	38A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS