

З'єднувальний вал KSK-185-

Номер деталі: 562523

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	35 мм
Діаметр захвату 2	35 мм
Розмір	185
Номінальна довжина	350 мм...2000 мм
Макс. Осьовий зсув	5 мм
Положення монтажу	Горизонтальне
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси JO	72.61 кг·см ²
Момент інерції JL на метр номінальної довжини	19.46 кг·см ²
Основна вага , робочий хід 0 мм	5290 г
Збільшення ваги на метрі номінальної довжини	1890 г
Матеріал з'єднувальної муфти	Високолегована сталь Кований алюмінієвий сплав, анодований
Матеріал труби	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал цапфи валу	Загартована сталь
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS