

Комплект адаптера DHAA-G-R3-32-B19-50

Номер деталі: 8079210

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	32
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Вага продукту	70 г
Тип кріплення	3 внутрішньою різьбою
Матеріал адаптерної плити	Кований алюмінієвий сплав, анодований
Матеріал гвинтів	Оцинкована сталь