


Напрямний блок EAGF-P2-KF-60-100

Номер деталі: 8158138

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	60
Крок	100 мм
Люфт на поверненні	0 мкм
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Максимальне прискорення	25 м/с ²
Максимальна швидкість	1 м/с
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Максимальна сила F _y	380 Н
Максимальна статична сила F _y	510 Н
Максимальна сила F _z	380 Н
Максимальна сила F _z статична	510 Н
Максимальний момент M _x	20 Н·м
Максимальний момент M _x статичний	27 Н·м
Max. Moment M _y	15 Н·м
Максимальний момент M _y , статичний	20 Н·м
Максимальний момент M _z	15 Н·м
Максимальний статичний момент M _z	20 Н·м
Сила переміщення	3 Н
Маса переміщення при ході 0 мм	583 г
Основна вага при ході 0 мм	1614 г
Додаткова вага на 10 мм ходу	17.8 г
Додаткова рухлива маса на 10 мм ходу	17.8 г
Центр ваги рухомої маси при ході 0 мм	31 мм
Додатковий центр ваги рухомої маси на 10 мм ходу	4.3 мм
Тип кріплення	3 внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS

Особливості	Значення
Матеріал елемента напрямної	Загартована сталь Тверде хромоване покриття
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал плити напрямних	Кований алюмінієвий сплав Анодований