

Đồng hồ áp suất
MA-15-145-M5-PSI
Số bộ phận: 132341

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vùng hiển thị	0 psi...145 psi
Kích thước định mức áp kế	15
Cấu trúc xây dựng	Áp kế lò xo ống không có cơ cấu đo
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây
Môi chất vận hành	Khí trơ chất lỏng trung tính
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	không có axetylen không ôxy
Áp suất vận hành	0 MPA...1 MPA 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Hệ số tải luân phiên	0.66
Độ chính xác của phép đo	5
Mức độ bảo vệ	IP53
Nhiệt độ trung bình	-20 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...60 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vị trí kết nối	Mặt sau trung tâm
Cổng nối khí nén	M5
Vật liệu ngỗng vận vít	Đồng thau
Vật liệu vỏ	Thép
Vật liệu cửa kính quan sát	PC
nhà màu	màu đen
trọng lượng sản phẩm	10 g
Thang đo	Thang đo đơn psi (bên ngoài)