

**Đầu nối**  
**NPQM-D-S6-E-P10**  
Số bộ phận: 558812

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                        | Giá trị                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Kích thước                                      | Tiêu chuẩn                                                          |
| Chiều rộng định mức                             | 4 mm                                                                |
| Thiết kế                                        | dạng thẳng                                                          |
| Kích cỡ gói                                     | 10                                                                  |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | -0.095 MPA...1.6 MPA<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 psi...232 psi |
| Môi chất vận hành                               | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển           | Có thể hoạt động bằng dầu                                           |
| Lớp chống ăn mòn KBK                            | 1 - ứng suất ăn mòn thấp                                            |
| Tuân thủ LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                  | -20 °C...70 °C                                                      |
| trọng lượng sản phẩm                            | 5.5 g                                                               |
| Cổng nối khí nén 1                              | Ống bọc cắm Ø 6 mm                                                  |
| Cổng nối khí nén 2                              | Đầu nối QS-6                                                        |
| Ghi chú vật liệu                                | Tuân thủ RoHS                                                       |
| Vật liệu vỏ                                     | Đồng thau, mạ niken                                                 |