

Ty ren
VMPAL-ZAS-485

Số bộ phận: 561128

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài	485 mm
Kích cỡ gối	3
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
Mô-men xoắn siết tối đa	1.7 N m
trọng lượng sản phẩm	327 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu ty ren	thép hợp kim không gỉ