

Dịch vụ -T2S
VFFG-T-F4-6
Số bộ phận: 8047347

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	Chức năng điều tiết
Kiểu gắn	xẻ rãnh
Áp suất vận hành	-0.09 MPA...1 MPA -0.9 bar...10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...60 °C
Giấy phép	c UL us - Recognized (OL)
Kích thước	cho Ø 4 mm
Chiều rộng định mức	0.6 mm
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	0.4 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS