

**Dịch vụ -T2S**  
**VFFG-T-F6-8**  
Số bộ phận: 8047354

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                              | Giá trị                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Chức năng van                         | Chức năng điều tiết                                           |
| Kiểu gắn                              | xẻ rãnh                                                       |
| Áp suất vận hành                      | -0.09 MPA...1 MPA<br>-0.9 bar...10 bar                        |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh        | -5 °C...60 °C                                                 |
| Giấy phép                             | c UL us - Recognized (OL)                                     |
| Kích thước                            | cho ø 5,8 mm                                                  |
| Chiều rộng định mức                   | 0.85 mm                                                       |
| Môi chất vận hành                     | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Tuân thủ LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| Nhiệt độ bảo quản                     | -10 °C...60 °C                                                |
| trọng lượng sản phẩm                  | 1.2 g                                                         |
| Ghi chú vật liệu                      | Tuân thủ RoHS                                                 |