

Khớp song song
EAMM-U-145-D80-90GA-188
Số bộ phận: 8105897

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	145
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	4000 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	2270 kgmm ²
mô-men xoắn truyền động không tải	2 N m
Mô-men xoắn có thể truyền	9.5 N m
trọng lượng sản phẩm	12000 g
Bộ truyền động mã giao diện	D80
Mã giao diện Động cơ trong	90GA
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS