

Khớp nối EAMC-56-58-20-22

Số bộ phận: 8134825

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính ghi 1	20 mm
Đường kính giá lắp 2	22 mm
Kích thước	56
Chiều dài danh nghĩa	58 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	5500 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	129 kgmm ²
Mô-men xoắn có thể truyền	60 N m
trọng lượng sản phẩm	281 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS