

Áp kế
PAGN-40-0.1M-R18-1.6-CPA
Số bộ phận: 8178621

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vùng hiển thị	0 MPA...0.1 MPA
Tuân theo tiêu chuẩn	EN 837-1
Kích thước định mức áp kế	40
Giấy phép	CPA
Cấu trúc xây dựng	Áp kế lò xo ống
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây
Môi chất vận hành	Khí trơ chất lỏng trung tính
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	không có axetylen không ôxy
Áp suất vận hành	0 MPA...0.1 MPA 0 bar...1 bar 0 psi...14.5 psi
Hệ số tải luân phiên	0.66
Độ chính xác của phép đo	1,6
Mức độ bảo vệ	IP43
Nhiệt độ bảo quản	-40 °C...70 °C
Nhiệt độ trung bình	-20 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...60 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vị trí kết nối	Mặt sau trung tâm
Cổng nối khí nén	R1/8
Vật liệu tiếp xúc môi chất	Đồng thau
Vật liệu ngông vận vít	Đồng thau
Vật liệu vỏ	PBT
Vật liệu cửa kính quan sát	PS
nhà màu	màu đen
trọng lượng sản phẩm	60 g

Đặc tính	Giá trị
Thang đo	Thang đo đơn MPa (bên ngoài)