


**Thiết bị dẫn hướng**  
**FENG-50-200-GF**  
Số bộ phận: 8204079

FESTO



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                       | Giá trị                          |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Kích thước                     | 50                               |
| Hành trình                     | 200 mm                           |
| Vị trí lắp đặt                 | bất kì                           |
| Dẫn hướng                      | Thanh dẫn hướng trượt            |
| Cấu trúc xây dựng              | Dẫn hướng                        |
| Chống cháy nổ                  | Lưu ý thông tin trong chứng nhận |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B2-L                   |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 °C...80 °C                   |
| Lực dịch chuyển                | 50 N                             |
| Khối lượng di chuyển           | 2374 g                           |
| trọng lượng sản phẩm           | 5150 g                           |
| Kiểu gắn                       | với ren trong                    |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS                    |
| Vật liệu phần tử dẫn hướng     | thép hợp kim cao                 |
| Vật liệu vỏ                    | Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa       |
| Vật liệu đầu chạc              | Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa       |