


# 角座阀 VZXF-L-M22C-M-B-N114-290-H3B1-50-7

订货号: 1002540

FESTO



## 数据表

特性	值
结构特点	带活塞驱动器的提动阀
驱动方式	气动
密封原理	软密封
安装位置	可选
安装方式	管式安装
线路连接	螺纹接口 1 1/4 NPT, 符合 ANSI/ASME B 1.20.1
公称通径	29 mm
阀功能	两位两通, 常闭, 单稳态
流向	不可逆 阀座下方, 用于气体和液体介质
介质压力	0 MPa...0.7 MPa 0 bar...7 bar
标称压力 PN	16
排气功能	不带节流选项
复位类型	弹簧复位
先导类型	外部控制
气动接口	内螺纹 G1/8
工作压力	0.6 MPa...1 MPa 6 bar...10 bar 87 psi...145 psi
中等	水蒸气 矿物油基液压油 惰性气体 矿物油 水 过滤的压缩空气, 过滤等级 200 µm 中性流体
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
最大粘度	600 mm <sup>2</sup> /s
介质温度	-10 °C...80 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
流量 Kv	6 m <sup>3</sup> /h
材料说明	RoHS 合规
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III

特性	值
过程阀外壳材料	青铜 ( 红黄铜 )
过程阀外壳的材料编号	CC499K
丝杆密封件材料	NBR
阀座密封件材料	PTFE
产品重量	1900 g
CE 认证 ( 见合格声明 )	符合欧盟压力设备指令
CE 标记 ( 见合格声明 )	符合英国压力设备法规
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
驱动外壳材料	黄铜