



电磁阀

MVH-5-1/8-L-S-B-VI

产品代号: 117425

FESTO

带电磁线圈和手控, 不带插座.
该型号产品适用于真空.



技术参数

特性	值
阀功能	5/2 单电控
工作压力	-0.9 ... 10 bar
先导压力	3 ... 10 bar
工作介质	经过过滤的压缩空气, 过滤等级 40 衞, 润滑或未润滑 真空
先导介质	经过过滤的压缩空气, 过滤等级 40 衞, 润滑或未润滑
先导气口 12	G1/8
气动连接, 气口 1	G1/8
气动接口, 11	G1/8
材料备注	含有PWIS 物质