


消声器 AMTE-M-LH-G38

订货号: 1205862

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
包规格	10
工作压力	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
到大气的流量	5430 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7::-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
声压级	82 dB(A)
环境温度	-40 °C...80 °C
产品重量	26 g
气动接口	G3/8
液压缓冲器插件的材料	青铜
旋入螺钉的材料	黄铜
材料说明	RoHS 合规