

阀芯 QSPK18-1/4-U

订货号: 132172

FESTO



数据表

特性	值
规格	Mini
公称通径	3.8 mm
安装位置	可选
设计	直列式设计
包规格	10
结构特点	推挽原理
工作压力时完整温度范围	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...10 bar
海事分类	参见证书
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7::-:]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-5 °C...60 °C 23 °F...140 °F
产品重量	2.9 g
安装方式	固定销
气接口, 气口 1	压簧 18 mm
气接口, 气口 2	适用于气管外径 1/4"
释放环颜色	灰色
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	加强型聚酰胺
释放环材料	POM
气管密封件材料	NBR
气管夹紧元件材料	高合金不锈钢