

快插接头 NPQP-D-R14-Q10-FD-P10

订货号: 133047

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---------------------------------|
| 规格 | 标准 |
| 公称通径 | 6.2 mm |
| 设计 | 直列式设计 |
| 包规格 | 10 |
| 结构特点 | 推挽原理 |
| 取决于温度的工作压力 | -0.95 bar...10 bar |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-] |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 4 - 极高的耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III |
| 适合食品行业使用 | 见补充材料说明 |
| 环境温度 | -20 °C...60 °C |
| 产品重量 | 7 g |
| 安装方式 | 外六角, A/F 19 mm |
| 气接口, 气口 1 | 外螺纹 R1/4 |
| 气接口, 气口 2 | 适用于气管外径 10 mm |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 外壳材料 | PP |
| 气管夹紧元件材料 | 高合金不锈钢 |