


轴向安装组件 EAMM-A-L38-60H

订货号: 1456610

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
防护等级	IP40
环境温度	-10 °C...60 °C
可传递的扭矩	9 Nm
产品重量	340 g
接口代码, 驱动器	L38
接口代码, 电机输入	60H
材料说明	RoHS 合规