


马达安装法兰 EAMF-A-38A-40G

产品代号: 1460097

FESTO



技术参数

特性	值
装配位置	任意
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	148 g
接口代码, 马达输入	40G
接口代码, 联轴器外壳	38A
材料备注	符合 RoHS