

Y型快插接头 QSY-3/8-1/2-U

产品代号: 153748

FESTO

可360° 旋转 外螺纹，采用外六角形式。
该产品只可从Festo USA订购
将停产的产品，供货至 2011.



技术参数

特性	值
尺寸	标准
额定尺寸	6.9 mm
柱头螺栓上的密封件类型	外表层
装配位置	任何
容器尺寸	1
设计结构	推/拉原理
工作压力	-0.95 ... 10 bar
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 10 bar
工作介质	过滤压缩空气 真空
耐腐蚀等级 CRC	1
环境温度	-10 ... 60 °C
授权	Germanischer Lloyd
最大紧固扭矩	24 Nm
输出数量	2
输送管线的数量	1
气动连接，气源管线	阳螺纹 NPT3/8-18
气动连接，输出	用于1/2" 气管外径
释放环的颜色	灰色
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	PBT
释放环的材料数据	POM
气管密封的材料信息	NBR
软管夹部分的材料数据	高合金钢, 耐腐蚀