

# Y型快插接头 QSY-3/16T-U

产品代号: 153751

FESTO

该产品只可从Festo USA订购  
将停产的产品, 供货至 2011.



## 技术参数

特性	值
尺寸	标准
装配位置	任何
容器尺寸	1
设计结构	推/拉原理
工作压力	-0.95 ... 10 bar
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 10 bar
工作介质	过滤压缩空气 真空
耐腐蚀等级 CRC	1
环境温度	-10 ... 60 °C
授权	Germanischer Lloyd
产品重量	10.5 g
输出数量	2
输送管线的数量	1
气动连接, 气源管线	用于3/16" 气管外径
气动连接, 输出	用于3/16" 气管外径
释放环的颜色	灰色
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	PBT
释放环的材料数据	POM
气管密封的材料信息	NBR
软管夹部分的材料数据	高合金钢, 耐腐蚀