

紧凑型气缸

AEVU-25- -P-A-S26



产品代号: 156243
传统型 - 不用于新项目

用于非接触式感测,
活塞杆带内螺纹。

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符,
可以找到最新的替代产品

将停止供货的产品,
供货至2022。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
行程	1 ... 25 mm
活塞直径	25 mm
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	任意
工作模式	单作用
活塞杆末端	阴螺纹
设计结构	活塞 活塞杆
位置检测	用于接近式传感器
派生型	双端活塞杆 耐热密封, 最高可承受120°C
工作压力 MPa	0.12 ... 1 MPa
工作压力	1.2 ... 10 bar 17.4 ... 145 psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 ... 120 °C
在终端位置的冲击能量	0.1 J
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力, 推出	221 N
安装类型	带通孔 带附件 可选
气动连接	M5
材料信息, 法兰螺丝	钢, 镀锌
材料信息, 盖	锻造铝合金
材料信息, 动态密封	FPM
材料信息, 活塞杆	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 缸筒	锻造铝合金