

气源处理单元 FRC-3/4-D-7-MAXI


产品代号: 162760

传统型 - 不用于新项目

FESTO

过滤调压阀-油雾器组合, 最高输出压力 7 bar, 过滤精度 40 µm, 带金属保护罩, 带手动排水阀。

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符, 可以找到最新的替代产品



技术参数

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
驱动器锁	旋转手柄, 带锁定
装配位置	垂直 +/- 5°
冷凝水排放	手动旋转
设计结构	过滤减压阀 带压力表 比例式标准油雾器
冷凝物最大容积	80 cm ³
过滤等级	40 µm
杯罩保护	金属保护罩
压力表	带压力表
工作压力	1 ... 16 bar
压力控制范围	0.5 ... 7 bar
最大压力迟滞	0.4 bar
标准额定流量	8,500 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [-:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	2,390 g
安装类型	线路安装 带附件
气动连接, 气口 1	G3/4
气动连接, 气口 2	G3/4
材料信息, 壳体	牙铸锌
材料信息, 碗	PC