

气源处理单元

FRC-1/8-D-5M-MINI-NPT

产品代号: 173832

传统型 - 不用于新项目

FESTO

过滤调压阀-油雾器组合, 过滤精度5µm, 带金属保护罩,
带手动排水阀.

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符,
可以找到最新的替代产品



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|--|
| 尺寸 | Mini型 |
| 装配位置 | 垂直 |
| 冷凝水排放 | 手控装置, 按钮方式 |
| 过滤等级 | 5 µm |
| 工作压力 | 1 ... 16 bar |
| 压力控制范围 | 0.5 ... 12 bar |
| 标准额定流量 | 600 l/min |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 惰性气体 |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 输出空气的纯净度 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:-] 惰性气体 |
| 介质温度 | -10 ... 60 °C |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 产品重量 | 660 g |
| 安装类型 | 线路安装 带安装支架 可选 |
| 气动连接, 气口 1 | 1/8 NPT |
| 气动连接, 气口 2 | 1/8 NPT |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 壳体 | 牙铸锌 |
| 材料信息, 碗 | PC |