


接近开关

SMT-8-PS-S-LED-24-B

产品代号: 175484

FESTO

电子非接触式, PNP, 用于带T型槽的驱动器, 带 M8 插头.



技术参数

特性	值
设计	用于T-槽
授权	C-Tick
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
测量原则	磁阻
环境温度	-20 ... 60 °C
开关输出	PNP
切换元件功能	常开触点
切换值的重复能力	+/- 0,1 mm
开启时间	<= 0.2 ms
关闭时间	<= 0.5 ms
最大输出电流	100 mA
最大接点容量 DC	3 W
电压降	<= 1.8 V
剩余电流	<= 0.1 mA
短路强度	脉冲调制
过载承受能力	已可供应
工作电压范围 DC	10 ... 30 V
极性容错保护	对于所有的电接口
电连接	带插头电缆 M8x1 3针
接头的导线引出方向	轴向
电缆长度	0.3 m
电缆属性	标准
电缆护套的材料信息	PUR
安装类型	夹在 T-槽中 可从纵深方向插入槽内
最大紧固扭矩	0.2 Nm
产品重量	10 g
外壳的材料信息	黄铜 TPE-U(PU) 高合金钢, 耐腐蚀 镀镍
工作状态显示	黄色 LED
环境温度	-5 ... 60 °C
防护等级	IP65 IP67