



圆形气缸

DSA40-PPV-A-CT

产品代号: 176512

FESTO

具有适合直接安装的轴承盖, 端盖气接口和气缸轴线相垂直,
该产品只可从Festo Korea Co. Ltd订购
将淘汰的产品, 供货至 2010.



技术参数

特性	值
行程	1 ... 500 mm
活塞直径	40 mm
缓冲	PPV: 两端带可调的气缓冲
工作压力	1 ... 10 bar
工作模式	双作用
工作介质	干燥压缩空气, 经润滑或未经润滑
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-20 ... 80 °C
缓冲长度	22 mm
6 bar时的理论作用力, 回复行程	633 N
6 bar时的理论作用力, 进程	754 N
0 mm行程时的移动质量	469 g
每10 mm 行程所增加的重量	24 g
0 mm行程时的基本重量	586 g
每 10 mm 行程的附加质量系数	15.9 g
气动连接	M6
材料备注	不含有黄铜和PTFE
盖子的材料信息	锻造铝合金
密封件的材料信息	NBR TPE-U(PU)
外壳的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
活塞杆的材料信息	高合金钢