


耳环安装件 SUA-50-R3

产品代号: 176888

FESTO

用于气缸 ADVU, AEVU, 相应的双耳环安装件 LBN 或 LN, LSN.



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------|-------------------|
| 尺寸 | 50 |
| 装配位置 | 任意 |
| 派生型 | 出色的耐腐蚀防护 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 3 – 强腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 产品重量 | 283 g |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 安装件 | 锻造铝合金 带有防护镀层 |
| 材料信息, 安装销 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 材料信息, 轴套 | 弹簧钢 |
| 材料信息, 轴承 | 塑料的 |
| 材料信息, 螺丝 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 材料信息, 锁 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 材料信息, 轴 | 高合金钢, 耐腐蚀 |