


# 圆形气缸 ESAZA-6- -P-A

产品代号: 183136

FESTO

端盖, 采用轴向气源接入方式  
该产品只可从Festo Korea Co. Ltd订购



典型表现



## 技术参数

特性	值
行程	1 ... 60 mm
活塞直径	6 mm
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
工作压力	3 ... 10 bar
工作模式	单作用 拉的动作
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-20 ... 80 °C
6 bar时的理论作用力, 进程	8.99 N
0 mm行程时的移动质量	4 g
每10 mm 行程所增加的重量	1.4 g
0 mm行程时的基本重量	15 g
每 10 mm 行程的附加质量系数	0.5 g
气动连接	M5
盖子的材料信息	锻造铝合金
密封件的材料信息	NBR TPE-U(PU)
外壳的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀
活塞杆的材料信息	高合金钢, 耐腐蚀