

短行程气缸 AEVC-4-5-A-P

产品代号: 188053
将被停止供应的产品

FESTO

不带位置感测,
活塞杆带外螺纹.

将停止供货的产品,
供货至2026。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
行程	5 mm
活塞直径	4 mm
弹簧回复力, 回缩	1 N
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	任意
工作模式	单作用 推的动作
设计结构	活塞 活塞杆
位置检测	无
工作压力 MPa	0.25 ... 0.8 MPa
工作压力	2.5 ... 8 bar 36.25 ... 116 psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-20 ... 80 °C
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力, 推出	4.9 N
移动质量	0.2 g
产品重量	4.3 g
安装类型	带通孔 带附件 可选
气动连接	M3
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 盖	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息, 密封	HNBR NBR
材料信息, 壳体	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息, 活塞杆	锻造铝合金 阳极氧化处理