


# 快插式插头 QSH-5/8-U

产品代号: 190641

FESTO



## 技术参数

特性	值
装配位置	任意
包装数量	1
设计结构	推/拉原理
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 10 bar
海事分类	看证书
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	4 g
气动连接, 气口 1	快插式轴套 QS-5/8"
释放环的颜色	灰色
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PBT