

单向阀

HBM-1/16-QS-3/16-U

产品代号: 190948


FESTO

从QS 快插接头到外螺纹的流量.

该产品只可从Festo USA订购

该型号产品适用于真空.

将停产的产品, 供货至 2011.



技术参数

特性	值
阀功能	单向功能
气动连接, 气口 1	QS-3/16
气动连接, 气口 2	NPT1/16-27
安装类型	具有螺纹的
工作压力	-1 ... 10 bar
环境温度	0 ... 60 °C
外壳的材料信息	黄铜
工作介质	压缩空气, 经过滤, 未润滑 过滤、已润滑的压缩空气
产品重量	15 g