


连接轴 KSK-40-

产品代号: 196588

FESTO

用于DGEL-...-...-ZR 轴的同步并行运作



典型表现

技术参数

特性	值
尺寸	40
额定长度	250 ... 2,000 mm
装配位置	水平的
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-10 ... 60 °C
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS