


气路板模块

MHA1-PR8-3-M3-PI

产品代号: 197225

FESTO

带底座插头, 用于底座阀 MHA1-...-PI



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|---|
| 阀位的最大数量 | 8 |
| 工作压力 | 0 ... 8 bar |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 底座的安装方法 | 带通孔 |
| 阀的安装方式 | 具有内 (阴) 螺纹 |
| 气动连接, 气口 1 | M7 |
| 气动连接, 气口 2 | M3 |
| 气动连接, 气口 3 | M7 |
| 材料信息, 连接板 | 锻造铝合金 |