

螺旋形气管 PUN-4X0,75-S-1-SW

订货号: 197603

FESTO



数据表

特性	值
工作长度	1 m
外径	4 mm
模块长度	0.284 m
内径	2.6 mm
线圈直径	25 mm
转数	45
取决于温度的工作压力	-0.95 bar...10 bar
认证	德国技术监督协会 (TÜV)
证书签发机构	B 013277 0506 00
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-]
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-35 °C...60 °C
产品重量	27 g
气动接口	用于快插接头外径 4 mm 用于倒钩接头内径 3 mm, 带管接螺母 用于倒钩接头内径 3 mm
颜色	黑色
肖氏硬度	D 52 +/-3
气管材料	TPE-U(PU)