

# 电源

## CACN-3A-1-10

产品代号: 2247682  
将被停止供应的产品

将停止供货的产品，  
供货至2022。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



### 技术参数

特性	值
宽度	60 mm
高度	130 mm
长度	152,5 mm
装配位置	自由对流
主气源	单相
输入电流	1,5 - 3,0 A
额定输出电压DC	24 V
额定输出电流	10 A
输入电压范围AC	100 ... 240 V
能源不充足缓冲	24 ms
线频率	45 ... 65 Hz
授权	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU low 电压 指导原则
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-40 ... 85 °C
相对空气湿度	95 %
防护等级	IP20
环境温度	-25 ... 70 °C
产品重量	1,554 g
安装类型	带高帽式导轨
材料备注	符合 RoHS