

直角座阀

VZXF-L-M22C-M-B-N2-450-M1-V4B2T-50-3

产品代号: 3540144

FESTO

气动驱动角座阀, 不锈钢材质。底部型座阀, 安全位置: 关闭, NPT 螺纹, 公称通径2".



技术参数

特性	值
设计结构	带活塞驱动器的提动阀
驱动类型	气动
密封原则	软性
装配位置	任意
安装类型	线路安装
线路连接	螺纹接头2 NPT 符合ANSI/ASME B 1.20.1
额定尺寸	45 mm
阀功能	2/2 常闭, 单电控
流动方向	不可逆
介质压力	0 ... 0.3 MPa
工作压力	0 ... 3 bar
过程阀的额定压力	40
排气功能	不可节流
复位类型	机械弹簧
先导类型	带外部控制
气动连接	阴螺纹 G1/8
工作压力 MPa	0.6 ... 1 MPa
工作压力	6 ... 10 bar 87 ... 145 psi
介质	水蒸气 基于矿物油的液压油 惰性气体 矿物油 水 过滤压缩空气, 过滤精度 200 µm 中性流体
流动方向	在阀座下, 用于气体和液体介质
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
最大粘度	600 mm ² /s
介质温度	-40 ... 200 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
流量 Kv	19.5 m ³ /h
材料备注	符合 RoHS
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
材料信息, 过程阀壳体	不锈钢铸件
材料编号, 过程阀壳体	1.4408
材料信息, 主轴密封	PTFE
材料信息, 座密封	PTFE
产品重量	3,500 g
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU 打印设备指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	英国压力设备指令
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
材料信息, 驱动器外壳	镀镍黄铜