


带电缆插头插座 KMH-D-1

产品代号: 527397

FESTO

用于CPA阀岛-SC.



技术参数

特性	值
安装类型	夹子
装配位置	任意
产品重量	11 g
电连接	插头插座 3针
额定工作电压 DC	60 V
许用的电流负载	3 A
电缆长度	1 m
电缆直径	1.3 mm
电缆结构	3x0,14
颜色编码, 缆芯绝缘	针 1 = 黑色 针 2 = 蓝色 针 3 = 红色
防护等级	IP40
环境温度	-40 ... 105 °C
材料备注	符合 RoHS
Material cable sheath	PVC
Material housing	POM
Material electrical contact	青铜 经过电镀