

精细过滤器

MS6-LFM-1/4-BRV-Z

产品代号: 530516

FESTO

1 μm 过滤器，带有塑料防护罩的塑料杯，全自动冷凝水排放，流动方向从右到左。



技术参数

特性	值
尺寸	6
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	1 μm
过滤器功效	99.99 %
冷凝水排放	全自动
设计结构	纤维过滤器
冷凝物最大容积	38 cm ³
杯罩保护	塑料防护装置
输入压力 1	2 ... 12 bar
标准额定流量	550 l/min
工作介质	过滤、未润滑压缩空气，过滤精度5 μm
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-10 ... 60 °C
出口的空气纯净度	2.7.3 符合 DIN ISO 8573-1
介质温度	5 ... 60 °C
残渣油的成分	0.5 mg/m ³
环境温度	5 ... 60 °C
产品重量	600 g
安装类型	带附件 可选 线路安装
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
材料备注	不含有黄铜和PTFE
密封件的材料信息	NBR
过滤器的材料信息	硼硅酸盐纤维
外壳的材料信息	压铸铝
杯罩的材料信息	PC