



过滤器

MS6N-LF-3/8-EUV-Z

产品代号: 531554

FESTO

40 µm 过滤器，金属防护罩，全自动冷凝水排放，流动方向从右到左。



技术参数

特性	值
尺寸	6
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	40 µm
冷凝水排放	全自动
设计结构	具有离心式分离器的烧结滤芯
冷凝物最大容积	38 cm ³
杯罩保护	金属保护罩
输入压力 1	2 ... 12 bar
标准额定流量	3,800 l/min
工作介质	压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2
储藏温度	-10 ... 60 °C
输出空气的纯度	5:7- 符合 DIN ISO 8573-1 标准
介质温度	5 ... 60 °C
环境温度	5 ... 60 °C
产品重量	820 g
安装类型	带附件 可选 线路安装
气动连接, 气口 1	NPT3/8-18
气动连接, 气口 2	NPT3/8-18
材料备注	不含有黄铜和PTFE
密封件的材料信息	NBR
过滤器的材料信息	PE
外壳的材料信息	压铸铝
杯罩的材料信息	锻造铝合金