

# 传感器导轨

## HGP-SL10-25

产品代号: 535585

FESTO



### 技术参数

特性	值
尺寸	10
装配位置	任意
设计结构	传感器条
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	5 ... 60 °C
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 胶粘剂	装配用粘合剂