


紧凑型气缸

ADVU-1 5/8"-3"-P-A

产品代号: 546321

FESTO

非接触式位置感测. 活塞杆端头带内螺纹.
该产品只可从Festo USA订购
将停产的产品, 供货至 2011.



技术参数

特性	值
行程	3 "
活塞直径	1 5/8"
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
工作模式	单作用 推的动作
活塞杆末端	阴螺纹
工作压力	11.6 ... 145 Psi
工作介质	过滤压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-4 ... 176 °F
在终端位置的冲击能量	0.3835 J
6 bar时的理论作用力, 回复行程	154 lbf
6 bar时的理论作用力, 进程	158 lbf
0 mm行程时的移动质量	2.222 oz
每10 mm 行程所增加的重量	2.081 oz
0 mm行程时的基本重量	15.273 oz
每 10 mm 行程的附加质量系数	0.317 oz
气动连接	NPT1/8-27
工作压力 [psi]	11.6 ... 145 psi
盖子的材料信息	锻造铝合金
动态密封的材料信息	TPE-U(PU) NBR
活塞杆的材料信息	高合金钢
气缸缸筒的材料信息	锻造铝合金