

伺服马达 EMMS-AS-100-S-HS-RS

产品代号: 550122

FESTO

带变速箱。



技术参数

特性	值
环境温度	-10 ... 40 °C
储藏温度	-20 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 90 %
符合标准	IEC 60034
绝缘防护等级	F
额定等级符合 EN 60034-1	S1
温度监控	PTC 电阻
防护等级	IP54
电接头系统	插头
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
授权	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU low 电压 指导原则
额定电压 DC	565 V
绕组开关的类型	内部星形
极点对数	6
停转扭矩	4.71 Nm
额定扭矩	3.24 Nm
最大扭矩	12.5 Nm
额定摆动速度	4,600 1/min
最高速度	6,680 1/min
额定马达功率	1,560 W
额定电机电流	3.3 A
峰值电流	15 A
马达恒定	0.984 Nm/A
电压系数, 相位到相位	59.75 mV/min
相-相绕组电阻	2.92 Ohm
相-相绕组电感	8.85 mH
断电时总的转动惯量	2.529 kgcm ²
产品重量	4,800 g
许用的轴向驱动轴负载	150 N
许用的径向轴负载	300 N
转子位置传感器	绝对值单圈编码器
旋转位置编码器接口	EnDat 22
旋转位置编码器测量原理	电感式
机械手位置编码器的触发器	18 Bit
MTTF, 子元件	76年, 旋转位置编码器
MTTFd, 子元件	152年, 旋转位置编码器