



液压缓冲器

YSRW-DGC-50-GF/KF

产品代号: 551489

FESTO

用于DGC型直线驱动器



技术参数

特性	值
尺寸	50
缓冲	自调节 软特性
装配位置	任何
位置检测	无
最大冲击速度	3 m/s
工作模式	单作用 推的动作
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-10 ... 80 °C
安装类型	带锁定螺母
材料备注	不含有黄铜和PTFE
活塞杆的材料信息	高合金钢