

波纹管组件 DADB-V6-80-S476-500

订货号: 553369

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------------------|
| 外径 | 93 mm |
| 规格 | 80 |
| 行程范围 | 476 mm...500 mm |
| 活塞杆加长件 | 111 mm |
| 设计 | 圆形 |
| 安装位置 | 可选 |
| 结构特点 | 波纹管组件 带管式排气 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 3 - 高耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 介质耐受性 | 粉尘 芯片 油 润滑脂 汽油 |
| 防护等级 | IP54 |
| 环境温度 | -10 °C...80 °C |
| 产品重量 | 324 g |
| 安装方式 | 嵌入式 通过螺纹销 |
| 气动接口 | G1/4 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 连接件材料 | 加强型聚酰胺 |
| 密封件材料 | NBR |
| 波纹管材料 | NBR |
| 螺纹销材料 | 高合金不锈钢 |