

波纹管组件 DADB-S1-16-S51-100

订货号: 553401

FESTO



数据表

特性	值
外径	22 mm
规格	16
行程范围	51 mm...100 mm
活塞杆加长件	34 mm
设计	圆形
安装位置	可选
结构特点	波纹管组件 带管式排气
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜、锌或镍含量超过 5% 的金属。例外情况：钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
介质耐受性	粉尘 芯片 油 润滑脂 汽油
环境温度	-10 °C...80 °C
产品重量	9 g
安装方式	通过螺销 通过内螺纹安装
气动接口	M5
材料说明	RoHS 合规
连接件材料	加强型聚酰胺
密封件材料	NBR
波纹管材料	NBR
螺销材料	高合金不锈钢