

L 型快插接头 NPQM-L-Q12-E-P10

订货号: 558780

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 规格 | 标准 |
| 公称通径 | 11 mm |
| 设计 | L 型 |
| 包规格 | 10 |
| 结构特点 | 推挽原理 |
| 工作压力时完整温度范围 | -0.095 MPa...1.6 MPa -13.775 psi...232 psi |
| 工作压力完整温度范围 | -0.95 bar...16 bar |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -20 °C...70 °C |
| 产品重量 | 48.5 g |
| 气接口, 气口 1 | 用于 12 mm 外径的气管 |
| 气接口, 气口 2 | 用于 12 mm 外径的气管 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 外壳材料 | 镀镍黄铜 |
| 气管密封件材料 | NBR |