

手杆阀 VHEM-LT-M32C-M-G14



产品代号: 561326
将被停止供应的产品

FESTO

该型号产品适用于真空。

将停止供货的产品，

供货至2019。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
阀功能	3/2 常闭, 单电控
驱动类型	手动
宽度	25 mm
标准额定流量	1,000 l/min
工作压力	-0.95 ... 8 bar
设计结构	提动阀座
复位类型	机械弹簧
额定尺寸	6 mm
使用指南	只能手动驱动
先导类型	直接
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
驱动力	31 N
产品重量	216 g
安装类型	带通孔
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
气动连接, 气口 3	G1/4
材料备注	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	锻造铝合金 阳极氧化处理