


三维门门架 DHSR-4-EGC80TB-EGC80TB-DGEA18

产品代号: 574548

FESTO

请点击上方的 FAX 符号发送您的要求，以获得非正式的报价



技术参数

特性	值
设备	三维悬臂 4
有效负载	0 ... 4 kg
驱动单元, Z 轴	DGEA-18
驱动系统, Z 轴	电动的 齿带驱动器
中间位置, Z 轴	Any
行程, Z 轴	0 ... 400 mm
终点位置的重复精度, Z 轴	± 0,05 mm
驱动单元, Y 轴	EGC-80-TB
驱动系统, Y 轴	电动的 齿带驱动器, 带球轴承导向
中间位置, Y 轴	Any
行程, Y 轴	0 ... 1,500 mm
终点位置的重复精度, Y 轴	± 0,08 mm
中间位置的重复精度, Y 轴	± 0,08 mm
驱动单元, X 轴	EGC-80-TB
驱动系统, X 轴	电动的 齿带驱动器, 带球轴承导向
中间位置, X 轴	Any
行程, X 轴	0 ... 8,500 mm
终点位置的重复精度, X 轴	± 0,08 mm
中间位置的重复精度, X 轴	± 0,08 mm