


气路板

VABM-B10-25-G12-4-P53-E

产品代号: 8026239

FESTO



技术参数

特性	值
宽度尺寸	27.5 mm
装配位置	任意
阀位的最大数量	4
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	422 g
安装类型	带安装支架
气动连接, 气口 1	G1/2
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气路板	锻造铝合金